



Sanduk za alat XL 2 Trolley electric, 60 dijelova, broj dijelova: 60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680110 60
GTIN	4010995457952
Razred artikla	66H

Opis

Izvedba:

XL 2 Trolley nudi optimalan prostor za pohranu i fleksibilnu organizaciju za svestranu uporabu. S 92 omče, dva utična modula, odjeljkom za dokumente i male dijelove i individualno podesivim tlocrtom, osigurava red i brz pristup alatima. Ergonomski i izolirani odvijači za siguran rad na električnoj opremi, testirani prema **IEC 60900**.

- **Lak transport:** Izuzetno duga teleskopska ručka i lako pokretni kotači za prijevoz bez napora.
- **Sigurno:** Prigušivači tlaka plina sprječavaju neželjeno zamatanje i štite prste.
- **Robusno:** Izrađen je od polipropilena (PP), idealnog za putovanje zrakom zahvaljujući ventilu za kompenzaciju tlaka zraka.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

VDE odvijač ravni: Po 1 kom. vel. 3,5; 4,0; 5,5 mm
 VDE odvijač za križne nastavke: Po 1 kom. vel. PH1; PH2
 Električarska skala s karikama 2 m metrička: 1 kom.
 Električarska vodena vaga 400 mm: 1 kom.
 VDE odvijač s bit magazinom, kombiniran s 4 SlimBit-a: 1 kom.

List s podacima

Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica: 1 kom. 0,08 – 16 mm²
Komplet ključeva od 9 komada šesterokutna glava; mat kromirano: 1 kom.
VDE alat za skidanje izolacije za okrugli kabel od 125 mm: 1 kom.
VDE kombinirana kliješta s iznimno dugim reznim rubom od 180 mm: 1 kom.
VDE bočna kliješta za rezanje 160 mm: 1 kom.
VDE ravna okrugla kliješta s oštricom, ravna 200 mm: 1 kom.
Asortiman bitova 31 komad kombinacija, za križni; za Pozidriv; za ravni: 1 kom.
Rezač kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti i isključiti u blisteru od 210 mm: 1 kom.
Kutija za alat XL 2 kolica prazna: 1 kom.

Tehnički opis

Visina	440 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
širina	520 mm
Dubina	277 mm