



Digitalni mjerni sat s dodirnim upravljanjem Očitavanje 0,01 mm, Mjerno područje: 12,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434311 12,5
GTIN	4059192066543
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s **vrlo velikim** brojkama na indikatoru i integriranim indikatorom tolerancije (sa ili bez prikaza mjerne vrijednosti).

Prednja strana od kaljenog stakla s **dodirnim pločama bez trošenja**, 3 PRESET vrijednosti, LED zaslon u boji ovisno o načinu rada tolerancije.

Funkcija:

PRESET, tolerancija, ABS (prikaz se može postaviti na nulu bez gubitka reference na PRESET), faktor (množitelj za mjerenje udaljenosti), funkcija LOCK (zaključavanje tipke u izborniku).

Prijenos podataka je moguć. IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498941.

Tehnički opis

List s podacima

Debljina kućišta	35,8 mm
Ø kućišta	58,4 mm
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	12,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Snaga mjerenja	0,65 – 0,90 N
IP-klasa zaštite	IP 42
Očitavanje	0,0005 col
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	C1
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Karika na poledini mjernog sata	ne
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat