



Baterijska oscilatorna brusilica, Tip: GSS18V-13



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077322 GSS18V-13
GTIN	4059952606187
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Ergonomska baterijska oscilatorna brusilica s motorom bez četkica:

- **Optimalna kontrola na velikim površinama zahvaljujući izvrsnoj ravnoteži alata.**
- **Brzo napredovanje rada zahvaljujući motoru bez četkica i sustavu Bosch Professional 18V.**
- **Intuitivan rad, s tri izmjenjive brusne ploče.**

Tehnički opis

Duljina brusnog papira (stezaljka)	100 mm
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Širina brusnog papira (čičak)	110 mm
Širina brusnog papira (stezaljka)	110 mm
Broj vibracija	20000 min ⁻¹
Duljina brusnog papira (čičak)	100 mm

List s podacima

maksimalne vibracije prema EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Hod vibracijskog kruga	1,6 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Uzorak rupica	8-struko
Težina	1,1 kg
Vrsta proizvoda	Oscilatorne brusilice