

**Stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302465 32
GTIN	4250122600107
Razred artikla	36E

Opis**Upotreba:**

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u ER-/ESX steznim čahurama prema ISO 15488-B.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308981 – 309040, ER garniture br. 309024 – 309320, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
za ER stezna kliješta	32
Navoj M	M16
Stezni raspon	2 - 20 mm
Rezervna ER matica	32
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mms brtvom	309026
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14