



Akumulatorski / mrežni radio, Tip: GPB18VH-6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073961 GPB18VH-6
GTIN	4053423301526
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Robusni radio za gradilišta, zaštićen od prskajuće vode (IP54) za mrežni pogon i pogon na akumulator. Snažan radio s funkcijom punjenja za 12V i 18V baterije.

- **Prvoklasni zvuk s DAB+, FM, Bluetooth®, AUX i zvukom s više zvučnika.**
- **L-BOXX kompatibilnost za jednostavan transport radija na bilo koje gradilište.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel, 2 rezervne baterije, AUX-priključni kabel, bez akumulatora.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Visina	336 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Vrsta baterije	Litij-ionska

List s podacima

Duljina	476 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Broj sadržanih baterija	0
širina	249 mm
Težina	8,2 kg
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth® sučelje
Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Vrsta proizvoda	Radio