

**Stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302465 40
GTIN	4250122600114
Razred artikla	36E

**Opis****Upotreba:**

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u ER-/ESX steznim čahurama prema ISO 15488-B.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308981 – 309040, ER garniture br. 309024 – 309320, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	4 - 26 mm
Rezervna ER matica za ER stezna kliješta	40
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Navoj M	M16
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

**Pribor**

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4