



Automatska maska za varenje optrel® helix clt, Tip: HELIX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Razred artikla	09U

Opis

Izvedba:

Automatska kaciga za zavarivanje optrel® Helix CLT ima proziran **klizni vizir** za brzu promjenu brušenja i drugih radova. Unutarnja jedinica protiv odsjaja s patentiranim izrezom nosa približava objektiv protiv odsjaja očima i tako omogućuje **veće vidno polje** u usporedbi sa standardnim kasetama protiv odsjaja. Ugodno svjetla i realistična vizija zahvaljujući **svjetlom stanju razine zaštite 2**. Optrel **ISOFIT® naglavna traka** omogućuje trodimenzionalnu prilagodbu bilo kojem obliku glave od S do XL.

Tamni stupnjevi zaštite: 4 - 12.

- **Stupanj svjetline:** 2
- **S litij-polimerskom baterijom od 280 mAh koja se može puniti putem mikro-USB utičnice i solarne ćelije (trajanje baterije od 300 do 500 ciklusa punjenja)**
- **Boja:** crna
- **Vidno polje filtra za varenje:** Ovisno o postavci trake za glavu, 2,3 do 6,3 puta više od vidnog polja kasete od 100 x 50 mm

Upotreba:

MIG/MAG varenje, varenje s pomoću elektroda, WIG varenje i plazma varenje

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Serija	optrel® helix clt
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Klasifikacija prema EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Broj sadržanih baterija	1
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	100 - 2000 ms
Vrsta proizvoda	Maska za varenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/097976-HELIX>