



Bušilica-odvijač, baterijska bušilica-odvijač



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

- **Izuzetno kompaktan dizajn s duljinom od samo 132 mm, savršen za upotrebu u uskim prostorima.**
- **Mehanička klizna spojka s 13 stupnjeva okretnog momenta.**

Dio isporuke:

Uključujući 2x litij-ionske baterije 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

Tehnički opis

oznaka proizvođača	M12 BLDDRC-202C
--------------------	-----------------

List s podacima

Vrsta baterije	Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
prikladno za materijal	Drvo
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	22 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1550 min ⁻¹
maksimalan okretni moment tvrdo	40 Nm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 10 mm
Napon baterije	12 V
tipična uporaba	Medium
Kapacitet baterije	2 Ah
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Broj sadržanih baterija	2
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 470 min ⁻¹
Težina	2,8 kg
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač