



Akumulatorski rezač cijevi, tip: 4933498374



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kompaktni rezač cijevi s nehrđajućom glavom za rezanje. **Automatska prilagodba** Ø cijevi. Minimalna udaljenost od zida 43 mm. **Prikladno za cijevi od nehrđajućeg čelika, ugljičnog čelika i bakra**. Prozor na reznom mehanizmu i ugrađena rasvjeta omogućuju korisniku precizno rezanje cijevi.

Dio isporuke:

Isporučuje se u kutiji, **bez** baterije i **bez** punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073801 – 073840.

Tehnički opis

Težina	3 kg
Opskrba energijom	s punjivom baterijom
Broj sadržanih baterija	0
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Vrsta baterije	Litij-ionska
Raspon broja okretaja	0 - 330 min ⁻¹
maksimalni Ø cijevi bakar	35 - 54 mm

List s podacima

Napon baterije	12 V
maksimalni Ø cijevi čelik	35 - 54 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Rezač cijevi