

**Weldon stezna glava, SK 40, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302420 8
GTIN	4250122600237
Razred artikla	36E

Opis**Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Navoj M	M16
Rezervni stezni vijak 309900	8
Stezni Ø D ₁	8 mm
Ukupna duljina	143 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Prihvat	SK 40
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
	308625 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4
mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 8 mm

309900 8