

**Weldon stezna glava, SK 50, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302440 16
GTIN	4250122600381
Razred artikla	36E

**Opis****Izvedba:**

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	190 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Navoj M	M24
Rezervni stezni vijak 309900	16
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	SK 50
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16