



Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302500 27
GTIN	4250122600787
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ art. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	52 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Navoj M	M16
Duljina klina glodalice L ₄	33 mm
Ukupna duljina	166 mm
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	21 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27

Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing 27$ mm	309860 27
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Prsten za glodaču glavu za trn $\varnothing 27$ mm	309870 27
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Specijalni ključ za trn $\varnothing 27$ mm	309840 27
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40