



## Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 32mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302500 32
GTIN	4250122600794
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

#### Upotreba:

**S klinom**, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.<br>**S prstenom**, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

#### Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodače glave.

#### Dodatni pribor:

Specijalni ključ art. 309840.

### Tehnički opis

Rezervni prihvatni prsten br. 309870	32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Navoj M	M16
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	24 mm
Ukupna duljina	169 mm
Duljina izboja A-dimenzija	52 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	38 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32

Stezni $\varnothing D_1$	32 mm
Prihvat	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	DIN 2080
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn $\varnothing 32$ mm	309860 32
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 32	309700 32
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Specijalni ključ za trn $\varnothing 32$ mm	309840 32
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Prsten za glodaču glavu za trn $\varnothing 32$ mm	309870 32