

WEKEM®**Teflonska brtvena nit, 12 m, tip: GOLD****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile. Posebno snažna, nepropusna, elastična teflonska traka najviše kvalitete, za sve vrste navoja. Pogodna za propan, butan, zemni plin, benzol i goriva, temperaturno područje –240 do 260 °C.

Upotreba:

Ovisno o mediju, cijevi i veličini navoja, primjena je moguća do oko 100 bara (potrebno je obaviti vlastita testiranja), na 200 °C do najviše 16 bara.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Tehnički opis

Debljina	0,1 mm
----------	--------

širina	12 mm
za vrstu navoja	Svi
Oznaka proizvođača	GT
Rok trajanja od datuma proizvodnje	60 mjesec
Duljina	12 m
Temperatura skladištenja	20 °C
Boja	žuto
Temperatura na području primjene	-240 - 260 °C
Kemijska baza	Politetrafluoretilen (PTFE)
Osobina	nezapaljivo
Osobina	ne lomi se
Osobina	ne lijepi se
Atribut imena proizvoda	12 m
Vrsta proizvoda	Brtvena vrpca