

KÄRCHER

Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVRL65/12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Razred artikla	07D

Opis

Izvedba:

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju **rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).**

- **Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.**
- **Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.**
- **Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.**

Jednomotorni industrijski usisavač snage 1,2 kW s **nagibnim voznim postoljem i spremnikom od 65 litara.**

Napomena:

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

Tehnički opis

Razred prašine - usisavač	L
Razred prašine - usisavač	L

List s podacima

Visina	1251 mm
Prihvat snaga	1200 W
Broj turbina	1
Obujam spremnika	65 l
Nazivna širina priključka	DN50 mm
Vakuum	235 mbar
Težina	33 kg
Radna buka	70 dB(A)
širina	526 mm
Protok volumena zraka	72 l/s
Duljina	718 mm
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač