

**LED-džepna lampa Akumulator, Tip: P2R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081398 P2R
GTIN	4058205036955
Razred artikla	04B

Opis**Izvedba:**

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetilkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati. Dual Power– rad s akumulatorom ili baterijama.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući akumulator.

Tehnički opis

Trajanje osvjetljenja stupanj 2	2 h
Jakost svjetlosti	200 lm
Težina	36 g
Ø glave	15 mm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	8 h
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svjetlosti stupanj 3	20 lm
Jakost svjetlosti stupanj 2	80 lm

List s podacima

Vrsta baterije	Litij-ionska
IP-klasa zaštite	IP 54
Ukupna duljina	98 mm
Trajanje osvjetljenja	1 h
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka