

**LED-džepna lampa Akumulator, Tip: P7R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081398 P7R
GTIN	4058205037372
Razred artikla	04B

Opis**Izvedba:**

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati. Intuitivno upravljanje putem okretnog prekidača.

Dio isporuke:

Uključujući akumulator, traku za nošenje oko ruke.

Tehnički opis

Pojaćanje svjetlosnog toka	2000 lm
Jakost svjetlosti stupanj 3	25 lm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Jakost svjetlosti	1200 lm
Ø glave	35 mm
Trajanje pojačanog svjetla	10 s
IP-klasa zaštite	IP 68
Ukupna duljina	159 mm
Težina	197 g
Trajanje osvjetljenja	2,5 h

List s podacima

Trajanje osvjetljenja stuba 3	80 h
Jakost svijetlosti stupanj 2	450 lm
Broj sadržanih baterija	1
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5,5 h
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka