

**LED džepna svjetiljka Pro Akumulator, Tip: P5R-PRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081399 P5R-PRO
GTIN	4058205037075
Razred artikla	04B

Opis**Izvedba:**

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati.

Dio isporuke:

Uključujući akumulator, stanicu za punjenje, traku za nošenje oko ruke, zaštitne elemente.

Tehnički opis

Trajanje osvetljenja stupanj 2	3,5 h
Jakost svjetlosti	350 lm
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svjetlosti stupanj 3	25 lm
Ukupna duljina	131 mm
Pojačanje svjetlosnog toka	750 lm
Ø glave	36 mm
Trajanje osvetljenja stuba 3	18 h
Vrsta baterije	Litij-ionska
Trajanje osvetljenja	1 h

List s podacima

IP-klasa zaštite	IP 68
Težina	116 g
Jakost svjetlosti stupanj 2	100 lm
Trajanje pojačanog svjetla	10 s
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka