



Disk od runa HD-DR, Ø 76,2 mm, Granulacija: 50



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554059 50
GTIN	068060671899
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Brusni diskovi s **agresivnim brusnim zrnom Cubitorn (CER)** kombiniranim s otpornom tkaninom.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Omogućava **otklanjanje i završnu obradu bez srha** sa samo jednim alatom. Visoka čvrstoća bridova i dugačak vijek trajanja.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Izvedba	coarse super duty
Stupanj finoće	ekstra grubo
Usporedba granulacije	50
Ø ploče	50,8 mm

List s podacima

Sredstvo za brušenje	Cubitron™ brusno zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
oznaka proizvođača	HD-DR
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

List s podacima

Prikladni proizvodi

No Shop URL available for: 554059 50
