

LOCTITE**Osigurač za vijke, 250 ml, oznaka proizvođača: 243**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083303 243
GTIN	4058093009147
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva sredstva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Tekući osigurač vijčnika.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Srednje čvrstoće, služi za osiguravanje vijaka te istovremeno brtvljenje.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	26 Nm
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik

List s podacima

za veličine navoja M do	M36
Oznaka proizvođača	LOCTITE 243
Oblik	tekuće
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
Osobina	thixotrop
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	antivibracijski
Osobina	brtvi
Osobina	tolerantno na ulje
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Lijepilo
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
Boja	plavo
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Plamište	93 °C
Količina punjenja	250 ml
prikladno za materijal	Metal
Funkcionalna čvrstoća prema	2 h
Čvrstoća prema	10 min
Dinamična viskoznost	1300 - 3000 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Gustoća	1,15 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	250 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

