

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 40, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302540 2,5-16
GTIN	4045197307675
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije. Unutarnji navoj za ručno stezanje.

**Upotreba:**

Stezanje svrdala, upuštača i razvrtača na glodalicama.

**Dio isporuke:**

Uključujući šestokutni odvijač s poprečnom ručkom.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	97 mm
Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Vanjski Ø D	56 mm
Rezervni stezni ključ	SW6
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 2080
Oblik	A
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 6 mm	627481 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40