

**WEKEM®****Teflonska brtvena nit, 12 m, tip: FINE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Razred artikla	08G

**Opis****Izvedba:**

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni **kontakt na gornjoj površini** jamči **100%-tnu zabrtvljenost**. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

**Upotreba:**

PTFE izolacijska traka za navoje FRp primjenjiva do 3/8 cola u sljedećim uvjetima: zrak, dušik, plin do najviše 5 bara; tekući plin, pitka voda do najviše 16 bara, primjena je moguća do 100 bara (na 200 °C do najviše 16 bara).

**Napomena:**

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

**Tehnički opis**

Debljina	0,1 mm
Oznaka proizvođača	FRp

za vrstu navoja	fini
širina	12 mm
Temperatura na području primjene	-240 °C
Duljina	12 m
Boja	bijela
Temperatura skladištenja	20 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	60 mjesec
Kemijska baza	Politetrafluoretilen (PTFE)
Osobina	ne lijepi se
Osobina	nezapaljivo
Osobina	ne lomi se
Atribut imena proizvoda	12 m
Vrsta proizvoda	Brtena vrpca