

Garant**SC.T 120404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7020 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7020

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje