



Weldon stezna glava oblik ADB s rashladnim kanalima, BT 40 A = 100, Stezni Ø D1: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302615 12
GTIN	4250122612995
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Rashladni kanal s mogućnosti zatvaranja pomoću O prstena.

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Vanjski Ø D	42 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12