

HOLEX®
SCMT 09T304 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 09T304 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Posmak f : 0,08 - 0,36 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,08 - 0,36 mm/okr
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Vrsta	HBX130
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Jednostavno/grubo-dodjela	Fina obrada

Rezni materijal	HM
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Bušeca šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno