

Garant

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje AOMT110404 ER, za Softcut® glodalo, HB7510-1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215431 ST900
GTIN	4069515039161
Razred artikla	2A1

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 5,5$ mm.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	AOMT110404 ER
Vrsta	HB7510-1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		