

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E12M STFCL/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	15 mm
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L_1	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11,5 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500