

**Garant****SC.T 120408, Vrsta: HB7310**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Razred artikla	21G

## Opis

## Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7310
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCGT 120408

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje