

**Garant****SC.T 09T304, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Razred artikla	21G

**Opis****Tehnički opis**

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	N
Vrsta	HB7310
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCGT 09T304

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje