

Garant**Elektronička vodena vaga od lakog metala, Duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	467520 250
GTIN	4007368121695
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Kutnik elektronički mjeri i prikazuje digitalno. Računalo za mjerenje može se kalibrirati u nekoliko sekundi u oba položaja - vodoravan i okomit. Konvencionalno se također može koristiti pomoću jedne horizontalne i jedne vertikalne razine.

Prednost:

- Litij-ionska baterija može se puniti putem USB-C.
- Automatska rotacija zaslona.
- Stabilan, eloksiran aluminijski profil.
- Prizmatična mjerna površina.
- akustičko navođenje.
- Nepropusno za prašinu i vodu.
- integrirana digitalna libela.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje bateriju. U stabilnoj, prozirnoj plastičnoj vijčanoj cijevi.

Dodatni pribor:

- USB punjač br. 081601 vel. HC105.
- USB kabel za punjenje br. 081603 vel. USB#C.

Tehnički opis

Granica pogreške u normalnom položaju i pri mjerenju odstupanja

0,5 mm/m

List s podacima

Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Duljina	250 mm
Granica odstupanja elektroničkog modula	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) stupanj
IP-klasa zaštite	IP 67
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal kućišta	Aluminij
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Prikladni proizvodi

No Shop URL available for: 467520 250