

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	E16R STFRCR/L11
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	19 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Udaljenost vrha od osi	10 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	15,4 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500