

Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7020 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7020

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje