

**Garant****SC.T 120404, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Razred artikla	21G

**Opis**

SC.T 120404 HB7310 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7310

Lomač odvojenih čestica: AM

Tolerancija: G

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Vrsta	HB7310

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCGT 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje