

Garant**Garderobni ormar s cilindričnom bravom, broj odjeljaka: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949025 4
GTIN	4069515040532
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za odjeću ima plastične klizne elemente u podnožju i uklonjivu podnu ploču s prednje strane. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S visokokvalitetnom cilindričnom bravom u pomičnoj ručki.

Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano.**

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Pločica s imenom	da
Težina	68 kg

List s podacima

širina	800 mm
prikladno za kacigu	da
Izvedba brave	Cilindrična brava sa zatikom
Broj šipki za odjeću	1
Visina	1850 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
korisna visina po odjeljku	780 mm
korisna dubina po odjeljku	472 mm
Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
Dubina	520 mm
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
Kosi krov	ne
Moguće posebno lakiranje	da
Broj odjeljaka	4
korisna širina po odjeljku	342 mm
Ventilacijski otvori na vratima	ne
Standard	DIN 4547
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/949025-4>