

**Garant****Držać za unutarne tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	15 mm
ISO kod držača	E12M STF CR/L11
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Duljina glave $L_1$	20 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina $L_2$	11,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500