

**ER pritezne matice, za ER: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309585 20
GTIN	4069515040587
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost. **Sa šestrokutom** SW 25.

Odgovara:

Sve standardne stezne držače za ER čahure.

Dodatni pribor:

ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Jednostrani viličasti ključ (za vel. 16), br. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

Vanjski Ø D	34 mm
Navoji	M25x1,5
Ukupna duljina	19,5 mm
maksimalni stezni moment	110 Nm
Standard	DIN 6499 D

List s podacima

Vrsta proizvoda

Stezna matica