

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	AH16Q STFCCR/L11
Duljina glave L ₁	25 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	18 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500