

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Duljina glave L ₁	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	23 mm
ISO kod držača	AH20R STFCL/L11
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D _s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500