


Garant

Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje ubodno tokarenje desna, HB720, Ø Dmin / w: 11/1,5mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270090 11/1,5
GTIN	4045197560247
Razred artikla	21I

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	2,3 mm
Širina utora w	1,5 mm
Debljina ploče T	4 mm
Posmak f	0,02 - 0,03 mm/okr
Udaljenost između vrhova i sredine L_3	6,7 mm
Minimalni Ø D_{min}	11 mm
Veličina ploče Ø d	8 mm
Vrsta	HB720
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		