

**LOCTITE****Osigurač za vijke, 250 ml, oznaka proizvođača: 270**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083303 270
GTIN	4058093009154
Razred artikla	04L

## Opis

### Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepljiva prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

### Tekući osigurač vijačnika.

#### Upotreba:

**Slaba snaga** – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

**Srednja snaga** – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

**Visoka snaga** – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Izrazito čvrsto, za trajne vijčane spojeve, tekuće.

#### Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

## Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	33 Nm
Oznaka proizvođača	LOCTITE 270

Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Označavanje opasnih tvari za veličine navoja M do	GHS09 opasno za okoliš M20
Količina punjenja	250 ml
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
prikladno za područja primjene	Lijepilo
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
Oblik	tekuće
Plamište	110 °C
Boja	zeleno
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	antivibracijsko
Osobina	brtvi
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	tolerantno na ulje
maksimalna dimenzija pukotina	0,1 mm
prikladno za materijal	Metal
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	3 h
Čvrstoća prema	10 min
Dinamična viskoznost	400 - 600 mPas
Demontaža	teško
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atribut imena proizvoda	250 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

