

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	28 mm
Duljina glave $L_1$	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	AH25R STFCCR/L16
Udaljenost vrha od osi	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500