

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	28 mm
ISO kod držača	AH25R STFPCR/L16
Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina glave L_1	40 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	23 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500