

**HOLEX****Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4953 (ISO 9), P20/K25, kvadratna drška: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296425 12
GTIN	4045197519412
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

**Tvrđi metal** –drške od tvrdog metala s čvrstoćom 700 –800 N/mm<sup>2</sup> i glodanom, izravnanom dosjednom plohom. Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala. Skošeni rub pločica na slobodnim površinama uvijek je fino brušen. Svi se noževi isporučuju s oštrim oštricama. Brušenjem oštrice brusilom od borkarbida povećava se otpornog reznog klina. Izbrušena količina ovisi o radnim uvjetima. Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu.

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštiti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

za provrte od Ø	21 mm
Kvadratna drška	12 mm
Ukupna duljina	180 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dljeto

