

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260923 10/11
GTIN	4045197653475
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12 mm
Duljina glave L_1	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
ISO kod držača	AH10K STFCL/L11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500