

Uredski stol s električnim podešavanjem visine, Širina: 1600mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974025 1600
GTIN	2050002086319
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Uredski stol s elektromotornim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od praškasto lakiranog, vijčano spojenog čeličnog okvira. Prihvat stolne ploče izravnim pričvršćivanjem vijcima na okvir i dva asimetrično raspoređena nosača profila. Podnožje u cijelom prostoru za noge nema prečke te se time može ispod njega pogurati ormar s ladicama s kotačićima do visine od 560 mm. Brzina kretanja podešavanja visine 38 mm / s (bez opterećenja). S funkcijom memorije s 4 lokacije za spemanje. Buka ispod 50 dB. Pričvrtni element s podesivim klizačem za podešavanje visine od 10 mm. Uključuje zaštitu od sudara putem uređaja za mjerenje otpora. Melaminska stolna ploča s dekorativnom površinom, debljine 25 mm.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 za temeljnu konstrukciju, DIN 60335-1 elektr. sigurnost.

Lakiranje:

Dekoratívna stolna ploča dostupna u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalik siva.

Podnožje dostupno u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.

Napomena:

Stolna ploča u metalno sivoj boji nije preporučljiva zbog snažne refleksije.

Tehnički opis

Dubina	800 mm
Područje podešavanja visine	650 - 1270 mm

List s podacima

širina	1600 mm
Težina	60 kg
Radna ploča debljina	25 mm
maksimalna nosivost	70 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	25 mm
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlo siva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Odabir boje	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Vrsta proizvoda	Uredski stol