

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	9 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	AH12M STFPCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Minimalni Ø predbušnja D _{min}	14 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Kut rezne oštice κ	90 stupanj
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500