

Garant GRIDLINE

Garderobni ormar s cilindričnom bravom, broj odjeljaka: 2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949072 2
GTIN	4069515041416
Razred artikla	9GF

Opis**Izvedba:**

Vrata s graničnikom. Plastični klizni dio na podnožju. Visina podnožja 80 mm. Visina okvira 40 mm. Okvir i podnožje u ravni s vratima. Pričvršćena krilna vrata. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka. S cilindričnom bravom u pomičnoj ručki. Unutarnja oprema: po 1 polica s 3 kuke za odjeću.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano.**

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	85,3 kg
Širina u G	32
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
Broj odjeljaka	2

List s podacima

Standard	DIN 4547
po polici za šesir korisna širina	340 mm
Broj polica, fiksnih	1
Mogućnost skidanja podnožja	ne
Dubina	500 mm
Visina	2000 mm
Kosi krov	ne
Izvedba brave	Cilindrična brava sa zatikom
Moguće posebno lakiranje	da
korisna visina po odjeljku	1840 mm
po odjeljku za odjeću korisna širina	340 mm
širina	800 mm
po polici za šesir korisna visina	370 mm
po odjeljku za odjeću korisna dubina	450 mm
Dubina u G	20
po odjeljku za odjeću korisna visina	1430 mm
prikladno za kacigu	da
Ventilacijski otvori na vratima	ne
Broj šipki za odjeću	1
po polici za šesir korisna dubina	450 mm
Izvedba podgradnje	Podnožje
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/949072-2>