

**Garant****Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje kopirno tokarenje desna, HB720, Ø Dmin: 11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270040 11
GTIN	4045197560155
Razred artikla	21I

**Tehnički opis**

Minimalni Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Debljina ploče T	4,1 mm
Kut klina α	43 stupanj
Udaljenost između vrhova i sredine L <sub>3</sub>	6,7 mm
Posmak f	0,02 - 0,03 mm/okr
Veličina ploče Ø d	8 mm
maksimalna dubina reza t <sub>maks</sub>	2,3 mm
Radius R	0,2 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,15 - 0,5 mm
Vrsta	HB720
Vrsta proizvoda	Mini zamjenjiva rezna pločica

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		