



Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260930 20/11
GTIN	
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Tehnički opis

ISO kod držača	A20R STLCR/L11
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	22 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 4
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Udaljenost vrha od osi	11,2 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	19 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezni vijak tip 4	269022 4