

HOLEX**Tokarski nož lijevi slično DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, kvadratna drška: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296225 25
GTIN	4045197518491
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obavezno naoštритi oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	25 mm
Ukupna duljina	140 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto